



**UTENSILI DI INSTALLAZIONE APPROVATI**

# UTENSILI DI INSTALLAZIONE APPROVATI

## INSTALLAZIONI SANITARIE E DI RISCALDAMENTO

La presente specifica definisce gli utensili di pressatura approvati **per installazioni sanitarie e di riscaldamento** per i seguenti sistemi a pressare:

- FRABOPRESS BIG-SIZE
- FRABOPRESS 316 BIG-SIZE
- FRABOPRESS C-STEEL BIG-SIZE

Dimensioni	Produttore	Elettrotensile <sup>3</sup>	Catena <sup>3</sup>
76,1 mm 88,9 mm 108 mm	Novopress	ECO301 (230V) ECO3 (230V)	Adattatore: ZB323 <sup>1</sup> / ZB324 <sup>2</sup> + Catena: M-Profile "SNAP-ON" o Classica (Circolare con linguetta di bloccaggio)  Adattatore: ZB321 <sup>1</sup> / ZB322 <sup>2</sup> + Catena: M-Profile Classica (Circolare con linguetta di bloccaggio)
		ACO202XL ACO203XL	Adattatore: ZB221 <sup>1</sup> / ZB222 <sup>2</sup> + Catena: M-Profile "SNAP-ON"  Adattatore: ZB221 <sup>1</sup> / ZB222 <sup>2</sup> + Catena: M-Profile Classica (Circolare con linguetta di bloccaggio)
76,1 mm 88,9 mm 108 mm	Klauke	UAP4L	Adattatore: SBKUAP4 + Catena: M-Profile Catena model LP
		UAP100L	Catena: M-Profile Press Catena model LP

<sup>1</sup> da utilizzare per i diametri 76, 88.9 e per la prima pressatura sul diametro 108;

<sup>2</sup> da utilizzare per la seconda pressatura sul diametro 108;

<sup>3</sup> le attrezzature e le macchine debbono essere utilizzate e mantenute in accordo a quanto richiesto ed indicato dai produttori delle stesse;



**FRA.BO** s.p.A.

SEDE LEGALE

Via Cadorna, 30 - 25027 Quinzano d'Oglio (BS) - Italy

SEDE PRODUTTIVA

Via Circonvallazione, 7- 26020 Bordolano (CR) - Italy

T +39 030 99 25 711 F +39 030 99 24 127 @ [info@frabo.com](mailto:info@frabo.com) W [www.frabo.com](http://www.frabo.com)